


**TCMT 110204, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Třída artiklu	22D

**Popis**

TCMT 110204 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Lamač třísek	PF
Počet výměn/řezání	3
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT020
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení