


**SCMT 09T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Třída artiklu	22D

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Typ	HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Lamač třísek	PM
Počet výměn/řezání	4

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení