

**SCMT 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Třída artiklu	22D

Popis

SCMT 120404 HBT130 Rohový rádius: 0,4 mm
Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	MM
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení