

**TCMT 110204, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 110204 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Povlak	TiCN
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT130
Lamač třísek	MM
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení