


**TCMT 110204, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 110204 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,12 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení