

**VBMT 110304, Typ: HBT020****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Třída artiklu	22D

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	PF
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Typ	HBT020
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení