

**VBMT 110304, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Třída artiklu	22D

**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Lamač třísek	MM
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBT130
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení