

**VBMT 160404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Třída artiklu	22D

Popis

VBMT 160404 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	PF
Typ	HBT020
Povlak	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení