

**VBMT 160408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Třída artiklu	22D

Popis

VBMT 160408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	MM
Typ	HBT130
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení