

**VCMT 110304, Typ: HBT130****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Třída artiklu	22D

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	MF

Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení