

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 1616H09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 09T3..

Funkční šířka L₄: 23 mm

Délka hlavy L₁: 27 mm

Celková délka L: 100 mm

Podložka: 259033 7

Technický popis

ISO kód držáku	DCLNR/L 1616H09
Podložka	259033 7
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L ₄	23 mm
Velikost stopky	16 mm

Příložka, šroub, pružina	259036 12
Délka hlavy L ₁	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Celková délka L	100 mm
Šroub pro podložku	259027 5
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 12	259036 12
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Podložka	259229
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroub pro podložku Typ 5	259027 5
Šroubek pro podložku	259616
Podložka Typ 7	259033 7
Jednotka patek	259515