

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250009 20/12
GTIN	4045197808936
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DCLNR/L 2020K12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 26 mm

Délka hlavy L_1 : 29 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259033 2

Technický popis

ISO kód držáku	DCLNR/L 2020K12
Délka hlavy L_1	29 mm
Funkční šířka L_4	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Podložka	259033 2

Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 8
Šroub pro podložku	259027 2
Velikost destiček	12 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 2	259033 2
Jednotka patek	259511
Šroub pro podložku	259612
Podložka	259224
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Jednotka upínky Typ 8	259036 8
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2