

**VCMT 110304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Třída artiklu	22D

Technický popis

Typ	HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení