

**VCMT 160408, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 160408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HBT130
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min

Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení