


Garant**Rastrová vakuová deska systém Venturi, Typ: VRV0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Třída artiklu	31E

Popis**Provedení:**

Hliník, ocelově modrý eloxovaný. Provozní tlak 3,5 – 8 bar. Konečný podtlak je cca 80 mbar (92 % podtlak). Integrovaný tlumič snižuje vývin hluku. Rovinnost $\pm 0,5$ mm.

Výhoda:

Cenově nenáročný systém pro začátečníky. Nenáročná údržba. Ihned k použití.

Použití:

K vakuovému upínání **bez** vakuové pumpy. Pro použití na **strojních svěracích**. Flexibilně s malými náklady je možné upínat především tenké konstrukční díly.

Rozsah dodávky:

Dorazové podložky, hadice na stlačený vzduch $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturiho tryska (1x).
Těsnicí šňůra $\varnothing 4$ mm (10 m).

Upozornění:

Při použití Venturiho trubic nedoporučujeme zpracování s emulzí chladiva.

Technický popis

Délka	200 mm
Rastr	12,5 mm
Šířka	125 mm
Výška	21 mm

Druh produktu

Vakuová upínací deska