

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250600 25/15
GTIN	4045197808974
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525M15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M15
Celková délka L	150 mm

Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Šroub pro podložku	259027 2
Podložka	259033 3
Délka hlavy L ₁	38 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	259027 2
Podložka	259225
Šroub pro podložku	259612
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka Typ 3	259033 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500