

**Garant****Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 1616H11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 22 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 33 mm

Celková délka L: 100 mm

Podložka: 269007 1

**Technický popis**

Šroub pro podložku	259027 3
ISO kód držáku	DDJNR/L 1616H11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Celková délka L	100 mm
Podložka	269007 1

Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	22 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost destiček	11 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 3	259027 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka	269070
Podložka Typ 1	269007 1
Šroub pro podložku	259613