

Garant
Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250601 20/15
GTIN	4045197808998
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2020K15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 38 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L_1	38 mm
Podložka	259033 3

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Šroub pro podložku	259027 2
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K15
Velikost stopky	20 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka	259225
Šroub pro podložku	259612
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka Typ 3	259033 3
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2