

**Garant**
**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Třída artiklu	21U

**Popis**
**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2525M15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 38 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259033 3

**Technický popis**

Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M15
Šroub pro podložku	259027 2

Podložka	259033 3
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 3	259033 3
Šroub pro podložku	259612
Podložka	259225
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Šroub pro podložku Typ 2	259027 2