

**Garant****Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251900 20/08  |
| GTIN           | 4045197809025 |
| Třída artiklu  | 21U           |

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2020K08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259033 6

**Technický popis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ISO kód držáku                      | DWLNR/L 2020K08 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804..     |
| Celková délka L                     | 125 mm          |
| Funkční šířka $L_4$                 | 25 mm           |
| Příložka, šroub, pružina            | 259036 10       |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Velikost destiček          | 8 mm                       |
| Délka hlavy L <sub>1</sub> | 32 mm                      |
| Šroub pro podložku         | 259027 4                   |
| Podložka                   | 259033 6                   |
| Velikost stopky            | 20 mm                      |
| Řada                       | Eco                        |
| Způsob použití             | pravý                      |
| Norma                      | DIN ISO 5610               |
| Vnitřní chlazení           | ano                        |
| Úhel nastavení κ           | 95 stupeň                  |
| Použití                    | Čelní soustružení          |
| Použití                    | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu              | Soustružnický držák        |

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500