

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 1616H06

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0604..

Funkční šířka L₄: 20 mm

Délka hlavy L₁: 27 mm

Celková délka L: 100 mm

Podložka: 259033 8

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Podložka	259033 8
Šroub pro podložku	259027 1
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	DWLNR/L 1616H06

Příložka, šroub, pružina	259036 13
Celková délka L	100 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8