

**Kleština mechanická vnější napětí, Vnější Ø D: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370126 160
GTIN	4059245292578
Třída artiklu	37K

Popis**Provedení:**

- Pro upínání obrobků se složitými obrysy, pro 5stranné obrábění.
- Minimální upínací hloubka 2 mm.
- Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Vysokopevnostní hliník.

Rozsah dodávky:

Upínací kroužek ke zpracování.

Technický popis

Provedení	Vnější napětí
Maximální hloubka obrábění T	25 mm
Výška H	45 mm
Upínací zdvih	0,3 mm
Druh produktu	Upínací kleština

Příslušenství

Uchytení pro mechanickou upínací kleštinu Vnější Ø D 160 mm

370125 160