

**Kleština mechanická vnější napětí, Vnější Ø D: 65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370126 65
GTIN	4059245292547
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- Pro upínání obrobků se složitými obrysy, pro 5stranné obrábění.
- Minimální upínací hloubka 2 mm.
- Upínací zdvih 0,3 mm.

**Materiál:**

Vysokopevnostní hliník.

**Rozsah dodávky:**

Upínací kroužek ke zpracování.

**Technický popis**

Provedení	Vnější napětí
Výška H	25 mm
Maximální hloubka obrábění T	10 mm
Upínací zdvih	0,3 mm
Druh produktu	Upínací kleština

## Příslušenství

Uchytení pro mechanickou upínací kleštinu Vnější Ø D 65 mm

370125 65