



Ocelové pásmo V2A pro obvod a \varnothing šířka 35 mm, Maximální měřicí rozsah: 3460mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465684 3460
GTIN	2050002041257
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a \varnothing kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a \varnothing , které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Výhoda:

Jednoduchá manipulace a možnost vystředění díky široké příložné ploše. Vyšší stabilita. Rychlé a bezpečné měření.

Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

Technický popis

Tloušťka pásma	0,2 mm
Rozsah měření pro \varnothing	700 - 1100 mm
Rozsah měření pro obvod	2190 - 3460 mm
Odečet	0,1 mm
Šířka pásma	35 mm
Kalibrování	G2

Druh produktu

pásno

SlužbyKalibrováníObvodové pásové měřidlo Maximální délka
6000 mm

026280 6000