

Garant**Magnet pro zvedání břemen LM1, Maximální nosnost (rovná): 1000kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	382020 1000
GTIN	4062406257798
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
- Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
- Plocha pro volitelnou montáž polohovacích nástavců je připravena.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také z boku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců.
- Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

- Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
- Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Upozornění:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! **Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!** Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.

Technický popis

Rozměr B	320 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	40 mm
Rozměr E	140 mm
Rozměr A	285 mm
Rozměr C	140 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	40 mm
Hmotnost	33 kg
Maximální Ø kulatý	750 mm
Maximální nosnost plošná	1000 kg
Maximální délka plošný	3000 mm
Maximální nosnost kulatá	500 kg
Rozměr F	346 mm
Rozměr G	34 mm
Rozměr D	109 mm
Maximální šířka rovinná	1500 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen