

## Kartáč pro vnitřní použití NOVOFLEX-B zrna SiC180, Typ: 54



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 574495 54     |
| GTIN           | 4013349528452 |
| Třída artiklu  | 57L           |

### Popis

#### Provedení:

Samostředící kartáč pro vnitřní použití s osazením z pružných **kuliček z karbidu křemíku**.  
Celková délka 200 mm.

#### Použití:

Pro **srážení hran, dokončování povrchů a honování**. Vytváří **rovnoměrně jemně broušené povrchy** s vysokým nosným podílem. Použití u ručních vrtáček a stacionárních strojů.

Doporučené otáčky 350 – 700 min<sup>-1</sup>, Kontaktní čas 20 – 40 sekund.

#### Upozornění:

Nepoužívat suché, ale s brusným olejem č. 084205.

### Technický popis

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Vhodné pro Ø otvoru           | 51,1 - 54 mm                |
| Pracovní délka L <sub>3</sub> | 70 mm                       |
| Ø kartáče D <sub>1</sub>      | 57 mm                       |
| Ø stopky D <sub>s</sub>       | 6,5 mm                      |
| Řada                          | NOVOFLEX-B                  |
| Materiál osazení              | Karbid křemíku              |
| Zkratka brusiva               | SiC                         |
| Zrnitost                      | 180                         |
| Doporučené otáčky             | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu                 | Vnitřní kartáč              |

---

## Příslušenství

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 5 l

084205 5

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 20 l

084205 20

Vysoce účinný řezný olej bez minerálních olejůUV 80  
Obsah 0,25 l

084205 0,25