

Garant**Magnet pro zvedání břemen LM1, Maximální nosnost (rovná): 300kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	382020 300
GTIN	4062406257774
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- Závěsné oko na jeřáb, obslužná páka a boční uzavírací víko z nerezové oceli.
- Nechtěné aktivaci obslužné páky při provozu je zabráněno bezpečnostní blokovací západkou.
- Plocha pro volitelnou montáž polohovacích nástavců je připravena.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka pro jeřáb lze namontovat také z boku pro zvedání vertikálních břemen prostřednictvím volitelných polohovacích nástavců.
- Zamezení zpětnému nárazu obslužné páky díky Soft Opening Protection.

Výhoda:

- Kvalitní zpracování v nadčasovém GARANT designu, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.
- Certifikovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu.
- Závěsná oka na jeřáb je možné namontovat také bočně k nadzvednutí vertikálních zátěží s volitelnými polohovacími nástavci.
- Zabránění zpětnému nárazu obslužné páky díky „Soft-Opening-Protection“.

Zvláštní příslušenství:

Pár polohovacích nástavců č. 382025.

Upozornění:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u oceli! **Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!** Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání.

Technický popis

Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	25 mm
Rozměr D	87 mm
Maximální nosnost plošná	300 kg
Rozměr C	98 mm
Rozměr G	21 mm
Rozměr F	231 mm
Hmotnost	9,5 kg
Maximální délka plošný	2000 mm
Rozměr E	95 mm
Maximální Ø kulatý	300 mm
Rozměr B	191 mm
Rozměr A	161 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	20 mm
Maximální nosnost kulatá	150 kg
Maximální šířka rovinná	1000 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen

Příslušenství

Pár pólových nástavců Pro typ 300	382025 300
-----------------------------------	------------