

**Garant****Pár pólových nastavců, Pro typ: 300****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	382025 300
GTIN	4062406257804
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Možnost 1

Ø obrobku: 40 – 300 mm

Možnost 2

Ø obrobku: 158 – 500 mm

Možnost 3

vertikální max. zatížení: 160 kg

**Popis:****Možnost 1:** Průměr obrobku 40 – 300 mm.**Možnost 2:** Průměr obrobku 158 – 500 mm.**Možnost 3:** vertikální max. zatížení: 160 kg.**Použití:**

K montáži na plochu nastavce zvedacího zařízení. Díky tomu je možné nadzvedávání obrobků s různými průměry. Optimalizovaná přístupnost při individuálním zvedání.

**Vhodné pro:**

Magnet pro zvedání břemen LM1 č. 382020 vel. 300 a 600.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů a dorazového čepu pro vertikální přepravu závaží.

**Upozornění:****Zapínání magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!**

Maximální nosnost se liší podle volitelné možnosti.

## Technický popis

Druh produktu

Polohovací nástavec

---

## Příslušenství

Magnet pro zvedání břemen LM1 Maximální nosnost  
(rovná) 300 kg

382020 300