


Sada pro základní montáž ESD, Počet nástrojů: 15**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	973235 15
GTIN	2050002041943
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973235: 1 ks

Plochý ESD šroubovák ESD PB SWISS TOOLS č. 660050 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks

Šroubovák PB SWISS TOOLS ESD pro Pozidriv č. 667687 vel. 1; 2: po 1 ks

Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 726210 vel. 125: 1 ks

Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT, špičatá hlava č. 726250 vel. 125: 1 ks

Špičaté kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 727170 vel. 140: 1 ks

Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727510 vel. AMB: 1 ks

Pinzeta zalomená ESD HOLEX č. 727600 vel. AMB: 1 ks

ESD zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 972312 vel. 3x3/1: 3 ks

Technický popis

Počet nástrojů	15
Hloubka v G	20
Hloubka	500 mm
Šířka	300 mm

Šířka v G	12
Provedení	se sadou nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	12×20
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Prázdna vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí ESD Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 973235	973200 973235
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Velikost křížové drážky 1	667687 1
Pinzeta špičatá, 115 mm, typ 3c Materiál AMB	727510 AMB
Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava Celková délka 125 mm	726250 125
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 5,5 mm	660050 5,5
Pinzeta s úzkým vyhnutým hrotem, 150 mm, typ 22b Materiál AMB	727600 AMB
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 3,5 mm	660050 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 4 mm	660050 4
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 2,5 mm	660050 2,5
ESD box na drobné díly Výška mm / typ 26/1	972310 26/1
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGripESD Šířka břitu b 6,5 mm	660050 6,5

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí
SwissGripESD Velikost křížové drážky 2

667687 2