

Sada pro jemnou montáž ESD, Počet nástrojů: 9**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	973225 9
GTIN	2050002041974
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973225: 1 ks

Plochý šroubovák WERA pro ESD elektroniku č. 669900 vel. 1,8; 2,5: po 1 ks

Šroubovák pro elektroniku ESD WERA pro Phillips č. 669905 vel. 00; 0; 1: po 1 ks

Stranové štípací kleště pro elektroniku špičaté KNIPEX ESD č. 726437 vel. 115: 1 ks

Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 726660 vel. 125: 1 ks

Špičaté kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 727196 vel. 115: 1 ks

Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks

Technický popis

Šířka	250 mm
Počet nástrojů	9
Hloubka	300 mm
Hloubka v G	12

Šířka v G	10
Provedení	se sadou nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×12
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Prázdna vložka z tvrzené pěny pro sady nářadíESD Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 973225	973200 973225
Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál AMB	727520 AMB
Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, špičatá hlava Celková délka 115 mm	726437 115
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 0	669905 0
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 1	669905 1
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 1,8 mm	669900 1,8
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 115 mm	727196 115
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform Micro, ESD Šířka břitu b 2,5 mm	669900 2,5
Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti Celková délka 125 mm	726660 125
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsESD Velikost křížové drážky 00	669905 00