

Sada pro osazení ESD SMD, Počet nástrojů: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	973230 9
GTIN	2050002041950
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973230: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 726660 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 727170 vel. 140: 1 ks
Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta tupá ESD HOLEX č. 727580 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta s úzkou špičkou ESD HOLEX č. 727600 vel. AMB: 1 ks
Přesná rukojeť bez čepele č. 845320: 1 ks
Sada skalpelových čepelí 12dílná č. 845330 vel. 18: 1 ks
Ochranná krytka pro přesnou rukojeť č. 845335: 1 ks

Technický popis

Hloubka	300 mm
Počet nástrojů	9

Šířka v G	10
Hloubka v G	12
Šířka	250 mm
Provedení	se sadou nářadí
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	10×12
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Prázdna vložka z tvrzené pěny pro sady nářadíESD Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 973230	973200 973230
Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti Celková délka 125 mm	726660 125
Ochranná krytka pro č. 845320 / 5325	845335
Přesná rukojeť (bez čepele) z nerezové oceli	845320
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140
Pinzeta zúžená, tupá špička široká 2,5 mm, 120 mm, typ 2a Materiál AMB	727580 AMB
Sada čepelí skalpelů12dílná Typ 18	845330 18
Pinzeta špičatá, 125 mm, typ AA Materiál AMB	727520 AMB
Pinzeta s úzkým vyhnutým hrotem, 150 mm, typ 22b Materiál AMB	727600 AMB
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125