

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Poloměr: 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251398 1
GTIN	4062406258283
Třída artiklu	29W

Popis**Vhodné pro:**

Nožový držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251112 a 251113.

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem ≥ 3 mm je nutné upravit lůžko destičky.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 120 m/min
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M

Povlak	bez povlaku
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	30 - 80 m/min
Typ	HUT25
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMX 1204
Atribut názvu produktu	HUT25
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení