

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Poloměr: 1-4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Třída artiklu	29W

Popis**Vhodné pro:**

Nožový držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251112 a 251113.

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem ≥ 3 mm je nutné upravit lůžko destičky.

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMX 1204
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	30 - 80 m/min
Vedlejší použití	M
Typ	HUT25
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 120 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	8
Hlavní způsob použití	P
Atribut názvu produktu	HUT25
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení