


**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Poloměr: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251398 2
GTIN	4062406258290
Třída artiklu	29W

**Popis****Vhodné pro:**

Nožový držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251112 a 251113.

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem  $\geq 3$  mm je nutné upravit lůžko destičky.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMX 1204
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 120 m/min
Hloubka řezu $a_p$	2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	8
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	30 - 80 m/min
Povlak	bez povlaku
Podmínky řezu	kontinuální

Vedlejší použití	M
Řezný materiál	TK
Typ	HUT25
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Atribut názvu produktu	HUT25
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení