

**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Poloměr: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251398 4
GTIN	4062406258313
Třída artiklu	29W

**Popis****Vhodné pro:**

Nožový držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251112 a 251113.

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem  $\geq 3$  mm je nutné upravit lůžko destičky.

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 120 m/min
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	8
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	30 - 80 m/min
Řezný materiál	TK
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Vedlejší použití	M

Povlak	bez povlaku
Typ	HUT25
Hloubka řezu $a_p$	4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMX 1204
Atribut názvu produktu	HUT25
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení