

**Nástrčná ráčna, 3/4 palce, čtyřhran: 3/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	646305 3/4
GTIN	4062406258337
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, vnější čtyřhrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní čtyřhrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Velmi stabilní konstrukce, přepínatelná na pravý/levý chod.

**Použití:**

Jako ráčnový nástavec k hnacím dílům č. 645500 a 645605, ale také jako ráčna pro momentové klíče s pevným 3/4palcovým čtyřhranným pohonem.

**Technický popis**

Celková délka	96 mm
Počet břitů	72
Upínací 4hran	3/4 palec
Druh produktu	Ráčna