

KERN**Jeřábová váha typ HCD, maximální rozsah vážení: 300kg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479434 300
GTIN	4045761214170
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Vysoká mobilita díky lehké stabilní konstrukci. Provozní doba akumulátoru cca 20 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně 4 baterií č. 081561 LR6.

Technický popis

Odečet	100 g
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Hloubka korpusu	79 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Šířka korpusu	194 mm
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %

Celková délka	276 mm
Výška korpusu	97 mm
Hmotnost netto	1,1 kg
Maximální rozsah vážení	300 kg
Provozní teplota	0 - 40 °C
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Displej s osvětlením pozadí	ano
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Doba provozu na baterie	20 h
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3