

KERN**Jeřábová váha typ HCD, maximální rozsah vážení: 60kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479434 60
GTIN	4045761214163
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.

Vysoká mobilita díky lehké stabilní konstrukci. Provozní doba akumulátoru cca 20 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně 4 baterií č. 081561 LR6.

Technický popis

Maximální rozsah vážení	60 kg
Mezní chyba maximální hodnoty	0,2 %
Odečet	20 g
Provozní teplota	0 - 40 °C
Hloubka korpusu	79 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Šířka korpusu	194 mm

Výška korpusu	97 mm
Celková délka	276 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Hmotnost netto	1,1 kg
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Displej s osvětlením pozadí	ano
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Doba provozu na baterie	20 h
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3