



Sada 6hranných úhlových klíčů 90°– 100° dlouhé, s kulovou hlavou a krátkým ramenem povrch chromovaný přes nikl, Počet klíčů: 9



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 627387 9 |
| GTIN | 7610733283132 |
| Třída artiklu | 63D |

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).

90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.

100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chromovaný a s **práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627382: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

Technický popis

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Počet šroubováků | 9 |
| Obal | plastový držák |
| Materiál | Speciální slitina PB Swiss Tools |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kulová hlava na dlouhém rameni | ano |
| Úhel 100 stupňů | ano |
| Krátké rameno | ano |
| Dlouhé provedení | ano |
| Druh produktu | Šroubováky |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 6 mm | 627382 6 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 4 mm | 627382 4 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 8 mm | 627382 8 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 5 mm | 627382 5 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 2,5 mm | 627382 2,5 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 2 mm | 627382 2 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 3 mm | 627382 3 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 1,5 mm | 627382 1,5 |
| 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenempovrch chromovaný přes nikl 6hran 10 mm | 627382 10 |

