



## Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip s úderovou hlavou, Velikost křížové drážky: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	668320 1
GTIN	7610733286430
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Pro šrouby Ø: 2,1 – 3 mm

Délka čepel: 80 mm

Celková délka: 180 mm

6hran pro nasazení otevřeného klíče: 8 mm

### Technický popis

Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Celková délka	180 mm
Délka čepel	80 mm
Šestihran ovládání	ano
6hran pro nasazení otevřeného klíče	8 mm
Velikost křížové drážky	1
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Úderová koncovka

ano

Druh produktu

Šroubováky