



Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip a úderovou hlavou, Šířka břitu b: 5,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660201 5,5
GTIN	7610733283934
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Délka čepel	80 mm
Průchozí čepel	ano
6hran pro nasazení otevřeného klíče	8 mm
Šířka břitu b	5,5 mm
Celková délka	180 mm
Označení čepel	3
Síla břitu a	0,8 mm
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Sroubovák s drázkou
Druh produktu	Šroubováky

