



Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip s úderovou hlavou, Velikost křížové drážky: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	668320 3
GTIN	7610733286454
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Délka čepele	150 mm
Celková délka	270 mm
Šestihran ovládání	ano
Pro šrouby Ø	5,3 – 7,2 mm
Velikost křížové drážky	3
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Úderová koncovka	ano
Druh produktu	Šroubováky

