

Kancelářská otočná židle se síťovaným opěradlem, Barva: BLACK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Třída artiklu	96B

Popis

Provedení:

Sedadlo s měkkým komfortním polstrováním s bočně odšitým dnem. Potah 100% polyester. Synchronní technika a automatickou regulací hmotnosti, možnost aretace v přední a zdní poloze sezení. S přestavením hloubky, sklonu a výšky sedáku. Včetně výškově přestavitelných loketních opěrek (2D). Univerzální kolečka pro měkké a tvrdé podlahy, plastový podnožový kříž Ø 650 mm, černá.

Kancelářská otočná židle se světelně propustným, prodyšným síťovaným opěradlem, s výškově nastavitelnou tvarovanou opěrkou lordózy.

Norma:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 420 - 550 mm

Šířka sedáku: 470 mm

Hloubka sedáku: 470 mm

Výška opěradla: 560 mm

Rozsah přestavení hloubky sedáku: 60 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Nosnost	120 kg
Synchronní mechanika	ano
Barva materiál sedáku	černá
Hloubka sedáku	470 mm
Materiál podnože	plast
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Výška opěradla	560 mm
Bederní opěrka	ano
Šířka sedáku	470 mm
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Ø podnože	650 mm
Rozsah výškového nastavení	420 - 550 mm
Druh produktu	Kancelářská otočná židle