

## Kancelářská otočná židle s látkovým opěradlem, Barva: BLACK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Třída artiklu	96B

### Popis

#### Provedení:

Sedadlo s měkkým komfortním polstrováním s bočně odšitým dnem. Potah 100% polyester. Synchronní technika a automatickou regulací hmotnosti, možnost aretace v přední a zdní poloze sezení. S přestavením hloubky, sklonu a výšky sedáku. Včetně výškově přestavitelných loketních opěrek (2D). Univerzální kolečka pro měkké a tvrdé podlahy, plastový podnožový kříž Ø 650 mm, černá.

Kancelářská otočná židle s měkkým a prodyšným látkovým opěradlem, s výškově nastavitelnou tvarovanou opěrkou lordózy. Záda vzadu s dílčím pokrytím z plastu.

#### Norma:

#### DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 420 - 550 mm

Šířka sedáku: 470 mm

Hloubka sedáku: 470 mm

Výška opěradla: 560 mm

Rozsah přestavení hloubky sedáku: 60 mm

Barva materiál sedáku: černá

### Technický popis

Nosnost	120 kg
Synchronní mechanika	ano
Barva materiál sedáku	černá
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál podnože	plast
Výška opěradla	560 mm
Šířka sedáku	470 mm
Bederní opěrka	ano
Hloubka sedáku	470 mm
Možnost adaptace obou loketních opěrek	ano
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Ø podnože	650 mm
Rozsah výškového nastavení	420 - 550 mm
Druh produktu	Kancelářská otočná židle