

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl světle šedý, Šířka: 1600 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	974023 1600
GTIN	2050002041363
Třída artiklu	91Q

Popis**Provedení:**

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce ze svařeného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měření odporu.

Melaminová deska stolu se světle šedým povrchem.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lakování:

Základní konstrukce kovově šedá **práškově nanášený lak**.

Tloušťka desky: 25 mm

Výškový rozsah: 650 - 1300 mm

Šířka: 1600 mm

Hloubka: 800 mm

Pracovní deska tloušťka: 25 mm

Max. nosná síla: 70 kg

Hmotnost: 60 kg

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	25 mm
-------------------------	-------

Šířka	1600 mm
Hloubka	800 mm
Výškový rozsah	650 - 1300 mm
Max. nosná síla	70 kg
Hmotnost	60 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	25 mm
Druh produktu	Kancelářský stůl elektricky výškově nastavitelný

Příslušenství

Akustická dělicí příčka Typ 1600	974150 1600
Hadice na kabely Délka 1250 mm	974125 1250
Držák na PC Typ 3	974130 3
Kabelový kanál sklopný Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974120 1600
Clona prostoru pro nohy Kov Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974111 1600
Clona prostoru pro nohy Dřevo Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974110 1600
Kabelová průchodka Počet pouzder 2LR	974100 2LR
Kabelová průchodka Počet pouzder 1R	974100 1R
Kabelová průchodka Počet pouzder 1M	974100 1M
Kabelová průchodka Počet pouzder 1L	974100 1L