



## Skříň na nabíjení akumulátorů BATTERY CHARGE, Model: CHA



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 981114 CHA    |
| GTIN           | 4054923234383 |
| Třída artiklu  | 96G           |

### Popis

#### Provedení:

Plášť skříňe z ocelového plechu s permanentním samouzavíráním pomocí olejem tlumeného zavírače dveří, 3násobné zavěšení dveří.

- **Možnost uzamčení profilovým cylindrem (vhodné pro zamykací zařízení) a indikace stavu uzamčení (červená/zelená). Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.**
- **Integrovaný přepravní podstavec pro přepravu v rámci závodu.**
- **Integrované podstavce pro vyrovnání nerovností podlahy.**
- **Požární ochrana po dobu 90 minut směrem zvenčí dovnitř (top 90 / typově zkoušeno podle EN 14470-1) a odolnost vůči ohni déle než 90 minut při účinku požáru směrem zevnitř ven.**
- **Bezpečnostní konektor pro snadné odpojení od el. sítě.**

Skříň na akumulátory pro bezpečné nabíjení a skladování Li-Ion akumulátoru. S integrovaným technickým odvětráváním k zamezení hromadění tepla. Instalovaný 3stupňový výstražný a hasicí systém včetně hlásiče kouře, teplotního čidla, optického a akustického alarmu a hasicí jednotky; v případě požáru se aktivuje automaticky; s konektorem pro připojení k elektrické síti. Zásuvková lišta s kovovým pouzdem a 10 zásuvkami s ochranným kontaktem pro každou úložnou úroveň kompletně namontovaná uvnitř skříňe připravená k provozu.

#### Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

**Rozsah dodávky:**

Skříň s 5 policemi z děrovaného plechu včetně zásuvkových lišt, 1 podlahová záchytná vana z ocelového plechu, práškově nanášený lak.

**Lakování:**

Plášť skříně v antracitově šedé barvě RAL 7016, dveře enciánová modrá RAL 5010, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

V pravidelných intervalech (ročně) musí být u skříní na nabíjení a skladování akumulátorů provedena odborná údržba oprávněnou osobou a musí být zkontrolována jejich funkčnost. Doporučujeme montáž na úrovni podlahy, aby byla umožněna snadná evakuace bezpečnostních skříní.

**Technický popis**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Hloubka                          | 615 mm               |
| Užitná šířka                     | 1050 mm              |
| Výška                            | 2224 mm              |
| Počet záchytných van             | 1                    |
| Šířka                            | 1193 mm              |
| Vnitřní rozměry pro zasetí výška | 90 mm                |
| Užitná výška                     | 1647 mm              |
| Hmotnost                         | 512 kg               |
| Vnitřní rozměry pro zasetí šířka | 1120 mm              |
| Maximální zatížení               | 600 kg               |
| Počet polic                      | 5                    |
| Užitná hloubka                   | 522 mm               |
| Objemná podlahová záchytná vana  | 33 l                 |
| Jmenovité napětí                 | 400 V                |
| Výškové nastavení v rastru       | 32 mm                |
| Odolnost vůči ohni               | 90 min               |
| Druh produktu                    | Bezpečnostní skříňka |

