



## Skříň na skladování akumulátorů BATTERY STORE, Model: STO



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	981115 STO
GTIN	4054923234406
Třída artiklu	96G

### Popis

#### Provedení:

Plášť skříňe z ocelového plechu s permanentním samouzavíráním pomocí olejem tlumeného zavírače dveří, 3násobné zavěšení dveří.

- **Možnost uzamčení profilovým cylindrem (vhodné pro zamykácí zařízení) a indikace stavu uzamčení (červená/zelená). Není kompatibilní se zamykáčím systémem Hoffmann.**
- **Integrovaný přepravní podstavec pro přepravu v rámci závodu.**
- **Integrované podstavce pro vyrovnání nerovností podlahy.**
- **Požární ochrana po dobu 90 minut směrem zvenčí dovnitř (top 90 / typově zkoušeno podle EN 14470-1) a odolnost vůči ohni déle než 90 minut při účinku požáru směrem zevnitř ven.**
- **Bezpečnostní konektor pro snadné odpojení od el. sítě.**

Skříň na skladování akumulátorů pro bezpečné pasivní skladování Li-Ionových baterií. S konektorem pro připojení k el. síti.

#### Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

#### Rozsah dodávky:

Skříň se 3 policemi z děrovaného plechu, 1 podlahová záchytná vana z ocelového plechu, práškově nanášený lak.

#### Lakování:

Plášť skříně v antracitově šedé barvě RAL 7016, dveře enciánová modrá RAL 5010, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

V pravidelných intervalech (ročně) musí být u skříní na nabíjení a skladování akumulátorů provedena odborná údržba oprávněnou osobou a musí být zkontrolována jejich funkčnost. Doporučujeme montáž na úrovni podlahy, aby byla umožněna snadná evakuace bezpečnostních skříní.

## Technický popis

Výška	1953 mm
Hmotnost	472 kg
Maximální zatížení	600 kg
Hloubka	615 mm
Užitná hloubka	522 mm
Počet záchytných van	1
Vnitřní rozměry pro zajištění šířky	1120 mm
Šířka	1193 mm
Užitná výška	1647 mm
Objemná podlahová záchytná vana	2,6 l
Počet polic	3
Vnitřní rozměry pro zajištění výška	90 mm
Užitná šířka	1050 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Odolnost vůči ohni	90 min
Druh produktu	Bezpečnostní skříňka