

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 3 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920814 1500
GTIN	4062406262136
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 125, 200, 300

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Hmotnost	129 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka podstavce	1300 mm
Výška	950 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 300 mm	927800 300
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/6	950320 125/6
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/4	950320 125/4
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/1	950320 125/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/3	950320 125/3
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5