



## Textilní lepicí páska odolávající UV záření, transparentní, Šířka×délka (mm×m): 48X25



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Třída artiklu	08M

### Popis

#### Provedení:

Lepicí páska **tesa® 4665** vykazuje 52 týdenní **UV odolnost** a je kromě toho **odolná vůči povětrnostním vlivům**. Takto je ideální textilní lepicí páskou pro venkovní použití.

#### Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

### Technický popis

Jemnost tkaniny	30 mesh
Barva	transparentní
Přilnavost z oceli	0,9 N/mm
Materiál nosiče	tkanina
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Sklad, vlhkost	50 - 70 %

Pevnost v tahu	4,3 N/mm
Roztažnost	27 %
Šířka	48 mm
Lepicí hmota	Syntetický kaučuk
Druh lepicí pásky	jednostranná
Tloušťka	0,215 mm
Odolávající teplotě do	95 °C
Označení výrobce	4665
Liner k dispozici	ne
Délka	25 m
Atribut názvu produktu	transparentní
Druh produktu	Lepicí páska