

HOLEX**LED kapesní akumulátorová pracovní svítilna, Typ: 118****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081576 118
GTIN	4062406262037
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Silná LED kapesní akumulátorová pracovní svítilna v praktickém kapesním formátu. Hlavní světlo s plynulým tlumením a dodatečná funkce bodového světla. Upevnění pomocí silných magnetů nebo pomocí sklopného háčku na zavěšení.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 2,5$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	50 - 500 lm
Hmotnost	114 g
Zóna ATEX	žádná

Kapacita akumulátoru	3,7 Ah
Ochranná třída IP	IP 30
Doba svícení	1 - 10 h
Napětí akumulátorů	1,5 V
Celková šířka	47 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Celková délka	108 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Osvětlovací těleso	Modul LED
Druh produktu	Pracovní svítilna